


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.760

## Damar ucu yüksükleri

Durum: 15.11.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.760 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

## Özellikleri

Model No.	AS 4050.760
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	turuncu
Uzunluk	8 mm
AWG	20
İç çap	2,6 mm
Rittal renk kodu	Evet
Kesit için	0,5 mm <sup>2</sup>
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Model no. için uygun	4051.205 4051.210 4050.452
Teslimat şekli	paket
Paketteki adet	500 adet
Net ağırlık	0.5
Brüt ağırlık	0.036
Gümrük tarifesi numarası	85369010
EAN	4028177815780
ETIM 9	EC000005

## Özellikleri

---

ETIM 8	EC000005
--------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

## Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR
---------	--------------------------