


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.770

Damar ucu yüksükleri

Durum: 10.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.770 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model numarası	AS 4050.770
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	sarı
Uzunluk	10 mm
AWG	18
İç çap	3 mm
Rittal renk kodu	Evet
Kesit için	1 mm ²
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Model no. için uygun	4051.205 4051.210
Teslimat şekli	paket
Paketteki adet	500 adet
Net ağırlık	0,5 kg
Brüt ağırlık	0,058 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Özellikleri

ECLASS 8.0

36659290

Ürün açıklaması

Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1 mm², AWG 18, 10 mm, sarı, dökme, 500 adet

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)
UR