

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Çalışma lambası LED

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Çalışma lambası LED WS 540 için

Masa tablasına sabitlemek için, sıkma aparatlı.



Özellikleri

Model numarası	AS 4051.105
Ürün açıklaması	Masa tablasına sabitlemek için, sıkma aparatlı.
Fayda	Parlak, parlama ve titreşimsiz aydınlatma, homojen ve gölgesiz Sıcak beyaz, nötr beyaz ve gün ışığı beyazı arasındaki seçilebilir renk sıcaklığı, konsantrasyon becerisini artırır ve yorgunluk belirtilerini azaltır Mükemmel renk kalitesi ve güçlü kontrast 3D tepe montaj aparatlı alüminyum yaylı kol, ışık kaynağının serbest konumlandırılması için döndürülebilir ve sabitlenebilir
Teknik özellikler	Yaylı kol: Uzunluk 970 mm Renk işleme: 94 – 98 Ra Aydınlatma açısı: 100°
Malzeme	Hafif gövde: Alüminyum Parlama kontrolü: Macrolon
Teslimat kapsamı	Çalışma lambası LED Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	26 W
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Bağlantı seçenekleri	Takılabilir güç kaynağı (CEE 7/16), AC adaptörlü
Lamba	84 SMD LED'leri
Koruma sınıfı	III (SELV)

Özellikleri

Işık akısı	2.930 lm
Model no. için uygun	4051.100
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...40 °C
Nominal çalışma gerilimi	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler	Genişlik: 545 mm Yükseklik: 90 mm Derinlik: 35 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	4,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Ürün açıklaması	WS 540 için LED çalışma lambası, kısılabilir, 230 V/50 Hz