

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Çalışma lambası LED

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - Çalışma lambası LED WS 540 için

Masa tablasına sabitlemek için, sıkma aparatlı.



## Özellikleri

Model numarası	AS 4051.105
Ürün açıklaması	Masa tablasına sabitlemek için, sıkma aparatlı.
Fayda	<p>Parlak, parlama ve titreşimsiz aydınlatma, homojen ve gölgesiz</p> <p>Sıcak beyaz, nötr beyaz ve gün ışığı beyazı arasındaki seçilebilir renk sıcaklığı, konsantrasyon becerisini artırır ve yorgunluk belirtilerini azaltır</p> <p>Mükemmel renk kalitesi ve güçlü kontrast</p> <p>3D tepe montaj aparatlı alüminyum yaylı kol, ışık kaynağının serbest konumlandırılması için döndürülebilir ve sabitlenebilir</p>
Teknik özellikler	<p>Yaylı kol: Uzunluk 970 mm</p> <p>Renk işleme: 94 – 98 Ra</p> <p>Aydınlatma açısı: 100°</p>
Malzeme	<p>Hafif gövde: Alüminyum</p> <p>Parlama kontrolü: Macrolon</p>
Teslimat kapsamı	<p>Çalışma lambası LED</p> <p>Montaj malzemeleri dahil</p>
Nominal güç	26 W
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Bağlantı seçenekleri	Takılabilir güç kaynağı (CEE 7/16), AC adaptörlü
Lamba	84 SMD LED'leri
Koruma sınıfı	III (SELV)

## Özellikleri

Işık akısı	2.930 lm
Model no. için uygun	4051.100
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...40 °C
Nominal çalışma gerilimi	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler	Genişlik: 545 mm Yükseklik: 90 mm Derinlik: 35 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	4,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Ürün açıklaması	WS 540 için LED çalışma lambası, kısılabilir, 230 V/50 Hz