

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.539

Damar ucu yüksükleri

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.539 - Damar ucu yüksükleri rulo

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model numarası	AS 4051.539
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	kırmızı
Şunlar için uygun	Pano tipi: Sıkma makinesi RC
Uzunluk	10 mm
AWG	16
İç çap	4 mm
Rittal renk kodu	Evet
Kesit için	1,5 mm ²
Multinorm	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Teslimat şekli	rulo
Paketteki adet	4.000 adet
Net ağırlık	4 kg
Brüt ağırlık	0,704 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Özellikleri

Ürün açıklaması

Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.5 mm²

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)