

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.574

## Damar ucu yüksükleri

Durum: 18.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.574 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Model numarası           | AS 4051.574   |
| Ürün açıklaması          | Plastik yakalı.   |
| Teknik özellikler        | 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı   |
| Malzeme                  | E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı<br>Plastik yaka: Polipropilen  |
| Renk                     | turuncu   |
| Uzunluk                  | 8 mm  |
| AWG                      | 20  |
| İç çap                   | 2,9 mm  |
| Rittal renk kodu         | Evet  |
| Multinorm                | Evet  |
| Bilgi                    | Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.<br>Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin. |
| Teslimat şekli           | paket   |
| Paketteki adet           | 500 adet  |
| Net ağırlık              | 0,5   |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369010  |
| ETIM 9                   | EC000005  |
| ETIM 8                   | EC000005  |
| ECLASS 8.0               | 36659290  |
| Ürün açıklaması          | Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için 0,5 mm <sup>2</sup> , turuncu, dökme, 8 mm  |

# Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

UR