


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.597

Damar ucu yüksükleri

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.597 - Damar ucu yüksükleri rulo

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model numarası	AS 4051.597
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	turuncu
Uzunluk	8 mm
AWG	20
İç çap	2,6 mm
Rittal renk kodu	Evet
Kesit için	0,5 mm ²
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Normlar	AEH DIN 46228
Teslimat şekli	rulo
Paketteki adet	5.000 adet
Net ağırlık	5 kg
Brüt ağırlık	0,536 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Ürün açıklaması	Wire end ferrules for crimping machines, 0.5 mm ² , AWG 20, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)

UR