


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.600

## Damar ucu yüksükleri

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.600 - Damar ucu yüksükleri rulo

Plastik yakalı.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4051.600
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	beyaz
Uzunluk	10 mm
AWG	18
İç çap	2,8 mm
Rittal renk kodu	Evet
Kesit için	0,75 mm <sup>2</sup>
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Normlar	AEH DIN 46228
Teslimat şekli	rulo
Paketteki adet	5.000 adet
Net ağırlık	5 kg
Brüt ağırlık	0,656 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Özellikleri

---

Ürün açıklaması

Wire end ferrules 0.75 mm<sup>2</sup> x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)