


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605

Damar ucu yüksükleri

Durum: 02.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - Damar ucu yüksükleri rulo

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model numarası	AS 4051.605
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	mavi
Uzunluk	10 mm
AWG	14
İç çap	4,2 mm
Kesit için	2,5 mm ²
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Normlar	AEH DIN 46228
Teslimat şekli	rulo
Paketteki adet	3.000 adet
Net ağırlık	3 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Ürün açıklaması	Wire end ferrules 2.5 mm ² x 10 mm AWG 14, packs of 3,000 pc(s)., colour: blue, delivery form: on belt (in accordance with the DIN/Rittal colour code)

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)