


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.641

Damar ucu yüksükleri

Durum: 18.11.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.641 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model No.	AS 4051.641
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	gri
Uzunluk	10 mm
AWG	18
İç çap	2,8 mm
Kesit için	0,75 mm ²
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Model no. için uygun	4051.205 4051.210
Teslimat şekli	gevşek (10 paket, her biri 100 adet)
Paketteki adet	1.000 adet
Net ağırlık	1
Brüt ağırlık	0.11
Gümrük tarifesi numarası	85369010
EAN	4028177815872
ETIM 9	EC000005

Özellikleri

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR
---------	--------------------------