

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.718

## Damar ucu yüksükleri

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.718 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4051.718
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	açık mavi
Uzunluk	10 mm
AWG	18
İç çap	2,8 mm
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Teslimat şekli	paket
Paketteki adet	500 adet
Net ağırlık	0,5
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Ürün açıklaması	Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0,75 mm <sup>2</sup> , açık mavi, dökme, 10 mm

# Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

UR