

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 Sıkma pensesi

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Sıkma pensesi damar ucu yüksükleri için

DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçları işlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	AS 4054.001
Dizayn	açılı
Ürün açıklaması	DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçları işlenmesi için.
Fayda	Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma İlgili kesitlerin hassas olarak işlenmesi için işaretli kalıp istasyonları Boşaltma mandalı
Malzeme	Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey	Mat, krom kaplama
Renk	Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme	Kare sıkma
Kablo giriş yönü	ön tarafta
Ölçüler	Yükseklik: 59 mm Uzunluk: 198 mm
AWG	22 - 10
Kesit için	0,5 - 6 mm ²
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,452 kg
Brüt ağırlık	0,462 kg
Gümrük tarifesi numarası	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Ürün açıklaması	Crimping pliers for wire end ferrules