

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

Kablo sikma pensesi

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Kablo sıkma pensesi damar ucu yüksükleri için

DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için dörtgen veya altıgen sıkma pensesi.

Özellikleri

Model numarası	AS 4054.002
Dizayn	düz
Ürün açıklaması	DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için.
Fayda	Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma Boşaltma mandalı Kendinden ayarlı
Malzeme	Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey	Mat, krom kaplama
Renk	Kol: RAL 7016 ve RAL 35745
Presleme	Kare sıkma
Kablo giriş yönü	yandan
Ölçüler	Uzunluk: 176 mm
AWG	26 - 8
Kesit için	0,14 - 10 mm ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,449 kg
Gümrük tarifesi numarası	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

Özellikleri

ECLASS 8.0

21043811

Ürün açıklaması

AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²