

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002 Kablo sıkma pensesi

Durum: 27.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Kablo sıkma pensesi damar ucu yüksükleri için

DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için dörtgen veya altıgen sıkma pensesi.

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Model numarası | AS 4054.002 |
| Dizayn | düz |
| Ürün açıklaması | DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için. |
| Fayda | Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma Boşaltma mandalı Kendinden ayarlı |
| Malzeme | Kaliteli özel takım çeliği |
| Yüzey | Mat, krom kaplama |
| Renk | Kol: RAL 7016 ve RAL 35745 |
| Presleme | Kare sıkma |
| Kablo giriş yönü | yandan |
| Ölçüler | Uzunluk: 176 mm |
| AWG | 26 - 8 |
| Kesit için | 0,14 - 10 mm ² |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,4 kg |
| Brüt ağırlık | 0,449 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |

Özellikleri

ECLASS 8.0

21043811

Ürün açıklaması

AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²