Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003

Kablo sıkma pensesi

Durum: 30.10.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.003 - Kablo sıkma pensesi damar ucu yüksükleri için

DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için dörtgen veya altıgen sıkma pensesi.

Özellikleri

Model numarası	AS 4054.003
Dizayn	düz
Ürün açıklaması	DIN 46228 Bölüm 1 uyarınca izolasyonsuz kablo uçları ve DIN 46228 Bölüm 4 uyarınca izolasyonlu kablo uçlarının işlenmesi için.
Fayda	Büyük kablo kesitlerinde minimum güç kullanımı Değişmeyen yüksek kaliteli sıkma Boşaltma mandalı Kendinden ayarlı
Malzeme	Kaliteli özel takım çeliği
Yüzey	Mat, krom kaplama
Renk	Tutamak: Antrasit ve Rittal Power Pink
Presleme	Altıgen kıvrım
Kablo giriş yönü	yandan
Ölçüler	Uzunluk: 176 mm
AWG	26 - 8
Kesit için	0,14 - 10 mm²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,455 kg
Gümrük tarifesi numarası	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

Özellikleri

ECLASS 8.0	21043811
Ürün açıklaması	AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²