

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.070**

**Manuel hidrolik delici seti M16 -  
M63**

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.070 - Manuel hidrolik delici seti M16 - M63

Çelik sac için sac delgisi ile birlikte pratik bir set halinde el tipi hidrolik delgi. İşlenebilecek maksimum malzeme kalınlığı 2 veya 3 mm'dir.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4055.070
Dizayn	Bu set, M16'dan M63'e kadar standart sac delme delgeçlerini içerir.
Ürün açıklaması	Çelik sac için sac delgisi ile birlikte pratik bir set halinde el tipi hidrolik delgi. İşlenebilecek maksimum malzeme kalınlığı 2 veya 3 mm'dir.
Fayda	Entegre aşırı basınç valfi ile uzatılmış kullanım süresi
Teslimat kapsamı	Manuel hidrolik delici, düz 3 katlı bölmeli 7 bölmeli sac delici Hidrolik cıvata Ø 19 mm Hidrolik cıvata Ø 9,5/19 mm HSS delgi Ø 10 mm Mesafe kovanı seti (3 parça) Plastik çanta
İşlenebilir malzeme	Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik sac malzeme kalınlığı	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø delik	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm

# Özellikleri

Dişler için	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,3 kg
Brüt ağırlık	5,34 kg
Gümrük tarifesi numarası	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Ürün açıklaması	Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm