

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

Bölmeli sac delici yuvarlak

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - Bölmeli sac delici yuvarlak paslanmaz çelik için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası | AS 4055.120 |
| Dizayn | 3 katlı bölmeli |
| Ürün açıklaması | Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır. |
| Teslimat kapsamı | Kalıp Pul |
| İşlenebilir malzeme | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı | 2 mm |
| Ø delik | 20,4 mm |
| Dişler için | M20 |
| Bilgi | İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Germe cıvata (Ø x uzunluk) | 11,1 x 60 mm |
| Hidrolik çekme cıvata Ø | 11,1 mm 19 cm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,077 kg |
| Brüt ağırlık | 0,098 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Özellikleri

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047

Ürün açıklaması

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting