

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.130

Bölmeli sac delici yuvarlak

Durum: 08.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.130 - Bölmeli sac delici yuvarlak paslanmaz çelik için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Özellikleri

Model numarası	AS 4055.130
Dizayn	3 katlı bölmeli
Ürün açıklaması	Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Teslimat kapsamı	Kalıp Pul
İşlenebilir malzeme	Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı	2,5 mm
Ø delik	30,5 mm
Bilgi	İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Germe cıvata (Ø x uzunluk)	19 x 55 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø	19 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,185 kg
Brüt ağırlık	0,209 kg
Gümrük tarifesi numarası	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Özellikleri

Ürün açıklaması

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting