

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.150

Bölmeli sac delici yuvarlak

Durum: 03.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.150 - Bölmeli sac delici yuvarlak paslanmaz çelik için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Özellikleri

Model numarası	AS 4055.150
Dizayn	3 katlı bölmeli
Teslimat kapsamı	Kalıp Pul
İşlenebilir malzeme	Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı	2,5 mm
Ø delik	50,5 mm
Dişler için	M50
Bilgi	İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Germe cıvata (Ø x uzunluk)	19 x 75 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø	19 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,657 kg
Brüt ağırlık	0,731 kg
Gümrük tarifesi numarası	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Özellikleri

Ürün açıklaması

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting