

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.150**

**Bölmeli sac delici yuvarlak**

Durum: 07.11.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.150 - Bölmeli sac delici yuvarlak paslanmaz çelik için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

## Özellikleri

Model No.	AS 4055.150
Dizayn	3 katlı bölmeli
Teslimat kapsamı	Kalıp Pul
İşlenebilir malzeme	Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı	2,5 mm
Ø delik	50,5 mm
Dişler için	M50
Bilgi	İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Germe civata (Ø x uzunluk)	19 x 75 mm
Hidrolik çekme civata Ø	19 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.657
Brüt ağırlık	0.731
Gümrük tarifesi numarası	82073010
EAN	4028177808126
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047