

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.232

Sac delici yuvarlak

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.232 - Sac delici yuvarlak elik sac iin

Yuvarlak kesitlerin delinmesi iin

Özellikleri

Model numarası	AS 4055.232
Dizayn	3 adet kesme ulu
Teslimat kapsamı	Kalıp Pul Bilyeli rulmansız ekme vida
İşlenebilir malzeme	elik sac
Maksimum işlenebilir elik sac malzeme kalınlığı	2 mm
Ø delik	32,5 mm
Dişler iin	M32
Bilgi	İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı ekme vidalar kullanılmalıdır Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz elik
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Germe civata (Ø x uzunluk)	9,5 x 50 mm
Hidrolik ekme civata Ø	9,5 mm 19 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,219 kg
Brüt ağırlık	0,242 kg
Gümrük tarifesi numarası	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Özellikleri

Ürün açıklaması

Sheet metal punch round Ø 32,5 mm