

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.515**

**Bölmeli sac delici yuvarlak**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.515 - Bölmeli sac delici yuvarlak çelik sac için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

## Özellikleri

|  |  |
|--|--|
| Model numarası                                   | AS 4055.515  |
| Dizayn   | 3 katlı bölmeli  |
| Ürün açıklaması                                  |  |
| Teslimat kapsamı                                 | Kalıp<br>Pul   |
| İşlenebilir malzeme                              | Çelik sac  |
| Maksimum işlenebilir çelik sac malzeme kalınlığı | 2 mm   |
| Ø delik  | 15,2 mm  |
| Bilgi  | İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır<br>Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz çelik |
| Suitable for hydraulic bolt order number         | 4055.661   |
| Germe cıvata (Ø x uzunluk)                       | 9,5 x 50 mm  |
| Hidrolik çekme cıvata Ø                          | 9,5 mm<br>19 mm  |
| Paketteki adet                                   | 1 adet   |
| Net ağırlık                                      | 0,039 kg   |
| Brüt ağırlık                                     | 0,054 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası                         | 82073010   |
| ETIM 9   | EC000156   |
| ETIM 8   | EC000156   |

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Ürün açıklaması

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting