

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.528

Bölmeli sac delici yuvarlak

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.528 - Bölmeli sac delici yuvarlak çelik sac için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Özellikleri

Model numarası	AS 4055.528
Dizayn	3 katlı bölmeli
Ürün açıklaması	
Teslimat kapsamı	Kalıp Pul
İşlenebilir malzeme	Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik sac malzeme kalınlığı	2 mm
Ø delik	28,3 mm
Bilgi	İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır Diğer ölçüler, bakınız boşluk sac delici yuvarlak, paslanmaz çelik
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Germe cıvata (Ø x uzunluk)	9,5 x 50 mm
Hidrolik çekme cıvata Ø	9,5 mm 19 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,143 kg
Brüt ağırlık	0,167 kg
Gümrük tarifesi numarası	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Özellikleri

ECLASS 8.0

21049047

Ürün açıklaması

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting