

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Bölmeli sac delici seti M12 ila M40

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Bölmeli sac delici seti M12 ila M40 çelik sac için 3 kat bölmeli

Yuvarlak kesitlerin delinmesi için

Özellikleri

Model numarası	AS 4055.581
Dizayn	3 katlı bölmeli
Ürün açıklaması	Yuvarlak kesitlerin delinmesi için. Sac delici İngiliz anahtarı veya hidrolik delici ile kullanılır.
Teslimat kapsamı	6 kalıp 6 pul Ø 6 x 40 mm bilyalı rulmanlı çekme vidası Ø 9,5 x 50 mm bilyalı rulmanlı çekme vidası Ø 19 x 55 mm bilyalı rulmanlı çekme vidası HSS delgi Ø 10 mm 1 kutu kaygan macun Plastik çanta
İşlenebilir malzeme	Çelik sac
Maksimum işlenebilir çelik sac malzeme kalınlığı	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø delik	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Özellikleri

Dişler için	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Bilgi	İngiliz anahtarı ile kullanımda bilye rulmanlı çekme vidalar kullanılmalıdır
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,2 kg
Brüt ağırlık	2,256 kg
Gümrük tarifesi numarası	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Ürün açıklaması	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting