


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.150 Standart lamba

Durum: 22.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.150 - Standart lamba

Besleme gerilimi: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Özellikleri

Model numarası	SZ 4138.150
Dizayn	kapı siviçli
Teslimat kapsamı	Standart lamba Lamba Montaj malzemeleri dahil Entegre kapı konum şalteri
Nominal güç	14 W
Ballast	Manyetik balast
Bağlantı seçenekleri	Konektör üzerinden besleme Kesintisiz tesisat kabloları (lamba sırası kurulumu)
Entegre kapı konum şalteri	Evet
Lamba	Floresan lamba, baza G13
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletken)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Lamba montaj türü	Vidalama
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	500 V DC/1s
Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 452 mm Yükseklik: 117 mm Derinlik: 50 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C
Prizler	D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz
Priz versiyonu	D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1.5
Brüt ağırlık	1.619
Gümrük tarifesi numarası	94054990
EAN	4028177320710
ECLASS 8.0	27189241

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---