

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.180 Standart lamba

Durum: 27.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.180 - Standart lamba

Besleme gerilimi: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Özellikleri

Model numarası	SZ 4138.180
Dizayn	kapı sivici yok
Teslimat kapsamı	Standart lamba Lamba Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	18 W
Ballast	Manyetik balast
Bağlantı seçenekleri	Kapı konum şalteri Konektör üzerinden besleme Kesintisiz tesisat kabloları (lamba sırası kurulumu)
Lamba	Floresan lamba, baza G13
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletken)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Lamba montaj türü	Vidalama
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	500 V DC/1s
Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt AE, CM, TP: universal dirsekli AE: iç donatım için raylı

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 682 mm Yükseklik: 117 mm Derinlik: 50 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C
Prizler	D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz
Priz versiyonu	D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,74 kg
Brüt ağırlık	1,94 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Armatür, standart, 18W, 230V, 50 Hz

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---