


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.190 Standart lamba

Durum: 25.11.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.190 - Standart lamba

Besleme gerilimi: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Özellikleri

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.                                       | SZ 4138.190                                                                                                                                                                                                               |
| Dizayn                                          | kapı siviçli                                                                                                                                                                                                              |
| Teslimat kapsamı                                | Standart lamba<br>Lamba<br>Montaj malzemeleri dahil<br>Entegre kapı konum şalteri                                                                                                                                         |
| Nominal güç                                     | 18 W                                                                                                                                                                                                                      |
| Ballast                                         | Manyetik balast                                                                                                                                                                                                           |
| Bağlantı seçenekleri                            | Konektör üzerinden besleme<br>Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)                                                                                                                                      |
| Entegre kapı konum şalteri                      | Evet                                                                                                                                                                                                                      |
| Lamba                                           | Floresan lamba, baza G13                                                                                                                                                                                                  |
| Koruma sınıfı                                   | I (koruyucu iletken)                                                                                                                                                                                                      |
| Şalter (tipi)                                   | Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı                                                                                                                                                                                  |
| Lamba montaj türü                               | Vidalama                                                                                                                                                                                                                  |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V AC                                                                                                                                                                                                                 |
| Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz           | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                  |
| Anma izolasyon gerilimi                         | 500 V DC/1s                                                                                                                                                                                                               |
| Montaj seçenekleri                              | Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt<br>TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı<br>SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı<br>Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt |

## Özellikleri

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ölçüler                    | Genişlik: 682 mm<br>Yükseklik: 117 mm<br>Derinlik: 50 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı  | -15 °C...45 °C                                           |
| Prizler                    | D, Schuko (tip F, CEE 7/4)                               |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -20 °C...70 °C                                           |
| Nominal çalışma gerilimi   | 230 V, 1~, 50 Hz                                         |
| Priz versiyonu             | D, Schuko (tip F, CEE 7/4)                               |
| Paketteki adet             | 1 adet                                                   |
| Net ağırlık                | 2.02                                                     |
| Brüt ağırlık               | 2.22                                                     |
| Gümrük tarifesi numarası   | 94054990                                                 |
| EAN                        | 4028177320727                                            |
| ECLASS 8.0                 | 27189241                                                 |

## Onaylar

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi<br>Uygunluk bildirimi UK |
|-------------|---------------------------------------------|