

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.280 Standart lamba

Durum: 25.08.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.280 - Standart lamba

Besleme gerilimi: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Özellikleri

Model No.	SZ 4138.280
Dizayn	kapı sivici yok
Teslimat kapsamı	Standart lamba Lamba Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	18 W
Ballast	Manyetik balast
Bağlantı seçenekleri	Kapı konum şalteri Konektör üzerinden besleme Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
Lamba	Floresan lamba, baza G13
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletken)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Lamba montaj türü	Vidalama
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	500 V DC/1s
Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt AE, CM, TP: universal dirsekli AE: iç donatım için raylı

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 682 mm Yükseklik: 117 mm Derinlik: 50 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C
Prizler	USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	120 V, 1~, 60 Hz
Priz versiyonu	USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1.81
Brüt ağırlık	1.82
Gümrük tarifesi numarası	94054990
EAN	4028177581418
ECLASS 8.0	27189241

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------	--