

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150 Konforlu lamba

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - Konforlu lamba

Besleme gerilimi: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Özellikleri

Model numarası	SZ 4139.150
Dizayn	kapı siviçli
Teslimat kapsamı	Konforlu lamba Lamba Işık kaynağı kapağı Montaj malzemeleri dahil Entegre kapı konum şalteri
Nominal güç	14 W
Ballast	Geniş aralıklı elektronik balast
Bağlantı seçenekleri	Konektör üzerinden besleme Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
Entegre kapı konum şalteri	Evet
Lamba	Floresan lamba, baza G13
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletken)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Light cover	Evet
Lamba montaj türü	Vidalama
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	500 V DC/1s

Özellikleri

Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
Ölçüler	Genişlik: 452 mm Yükseklik: 117 mm Derinlik: 50 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C
Prizler	D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Priz versiyonu	D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,25 kg
Brüt ağırlık	1,319 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Armatür, courtesy, kapı siviçli

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---