


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.020 Kompakt lamba

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.020 - Kompakt lamba

Kompakt aydınlatma armatürü – Kontrol panosunda kullanım için ince ve yerden tasarruf sağlayan aydınlatma armatürü



## Özellikleri

Model numarası	SZ 4140.020
Fayda	Daha ince: Yaklaşık %50 daha alçak ve daha dardır ve bu sayede standart armatürlerden yaklaşık %75 daha az yer kaplar Daha hızlı: Klipsler, vidalar ve yapışkan mıknatıslar (opsiyonel) üzerinden TS deliğinde evrensel hızlı sabitleme. Yandan veya arka yüzünden sokun, lambayı monte edin - ve işte hazır Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir Şeffaf lamba kapağı, içte yivli
Renk	RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı	Klips ve vida sabitleme setli kompakt lamba Lamba Işık kaynağı kapağı Bağlantı hattı Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	14 W
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m

# Özellikleri

Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Geniş aralıklı elektronik balast
Bağlantı seçenekleri	Açık uçlu entegre bağlantı hattı Kapı konum şalteri
Lamba	Floresan lamba T5
Koruma sınıfı	II (koruma için yalıtımlı)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Cable deflection via rear possible	Evet
Light cover	Evet
Lamba montaj türü	Vidalama Klips sabitlemesi Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, Se dikey profil: doğrudan Tavan çerçevesinden önde ve arkada SE profilleri: direkt Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt AE, CM, TP: Mıknatıs sabitleme setli AE: iç donatım için raylı
Bilgi	Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir
Ürün numarasına dair not	Arka taraftan kablo yönlendirmesi mümkündür
Ölçüler	Genişlik: 705 mm Yükseklik: 59 mm Derinlik: 24 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A

# Özellikleri

Nominal akım	0,073 - 0,127 A
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,6 kg
Brüt ağırlık	0,62 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Armatür, mıknatıslı, 14W, 100-240V 50/60Hz