

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.110 Kompakt lamba

Durum: 15.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.110 - Kompakt lamba

Kompakt aydınlatma armatürü – Kontrol panosunda kullanım için ince ve yerden tasarruf sağlayan aydınlatma armatürü



Özellikleri

Model numarası	SZ 4140.110
Fayda	Daha ince: Yaklaşık %50 daha alçak ve daha dardır ve bu sayede standart armatürlerden yaklaşık %75 daha az yer kaplar Daha hızlı: Klipsler, vidalar ve yapışkan mıknatıslar (opsiyonel) üzerinden TS deliğinde evrensel hızlı sabitleme. Yandan veya arka yüzünden sokun, lambayı monte edin - ve işte hazır Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir Şeffaf lamba kapağı, içte yivli
Renk	RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı	Klips ve vida sabitleme setli kompakt lamba Lamba Işık kaynağı kapağı Bağlantı hattı Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	8 W
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m

Özellikleri

Mounting distance screws	475 mm
Ballast	EVG
Bağlantı seçenekleri	Açık uçlu entegre bağlantı hattı Kapı konum şalteri
Lamba	Floresan lamba T5
Koruma sınıfı	II (koruma için yalıtımlı)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Cable deflection via rear possible	Evet
Light cover	Evet
Lamba montaj türü	Vidalama Klips sabitlemesi Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	Güç adaptörüne bağlı olarak
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	Güç adaptörüne bağlı olarak
Anma izolasyon gerilimi	Güç adaptörüne bağlı olarak
DC'de	0,35 A
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, Se dikey profil: doğrudan Tavan çerçevesinden önde ve arkada SE profilleri: direkt Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt AE, CM, TP: Mıknatıs sabitleme setli AE: iç donatım için raylı
Bilgi	Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir
Ürün numarasına dair not	Arka taraftan kablo yönlendirmesi mümkündür
Ölçüler	Genişlik: 455 mm Yükseklik: 59 mm Derinlik: 24 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C

Özellikleri

Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	24 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.48
Brüt ağırlık	0.486
Gümrük tarifesi numarası	94054990
EAN	4028177550292
E-Number Sweden	E4302502
ECLASS 8.0	27189241