


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4140.820**

**LED Kompakt sistem lambası**

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.820 - LED Kompakt sistem lambası

Besleme gerilimi: 24 V DC



## Özellikleri

Model numarası	SZ 4140.820
Fayda	Maks. EMC uyumluluđu. İřletim, emniyetli düşük gerilim bölgesinde gerekleřtirildiđinden korumalıdır. Enerji tüketiminde tasarruflu. LED kullanımı nedeniyle düşük bakım. Kapı pozisyon řalteri bađlantısı mümkün.
alıřma řekli	Entegre kesintisiz tesisat kablolaması. Evrensel ek imkanları. Yatay menteřeli ışık konisi.
Malzeme	Armatür gövdesi: Alüminyum Armatür kapakları: Polikarbonat (halojensiz) Armatür uçları: PC-ABS
Renk	RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı	LED Kompakt sistem lambası Lamba Iřık kaynađı kapađı Montaj malzemeleri dahil
Mounting distance screws	350 mm

# Özellikleri

Bağlantı seçenekleri	Konektör üzerinden besleme Kapı konum şalteri Kesintisiz tesisat kabloları (lamba sırası kurulumu)
Lamba	LED'ler, soğuk beyaz
Koruma sınıfı	III (SELV)
Şalter (tipi)	Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Light cover	Evet
Lamba montaj türü	Vidalama Klips sabitlemesi Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	Güç adaptörüne bağlı olarak
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	Güç adaptörüne bağlı olarak
Anma izolasyon gerilimi	Güç adaptörüne bağlı olarak
Rated current max DC note	Lamba sıralarının kurulumunda maksimum anma akım gücü 2 Amper'dir
DC'de	0,08 A
Number of LEDs	20
Mounting distance clip/magnet	275 mm
Montaj seçenekleri	Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle Mıknatıslı sabitleme setleri yardımıyla AE: iç donatım için raylı
Bilgi	Sadece kumanda panellerinde ve kapalı panolarda kullanım öngörülmüştür Müşteri tarafında bulunan güç adaptörlerinde kullanıldığında, bunların uygulamaya uygun izinlere sahip olmasına dikkat edilmelidir Lamba sıralarının kurulumunda maksimum anma akım gücü 2 Amper'dir
Light cone adjustment	Evet

## Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 330 mm Yükseklik: 32,8 mm Derinlik: 20,64 mm
Nominal çalışma gerilimi	24 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,29 kg
Brüt ağırlık	0,296 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Armatür, ledli, 24VDC, 20'li led

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---