

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4155.510 Üniversal lamba

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.510 - Üniversal lamba entegre hareket detektörlü

İzolasyonlu plastik kutulu kabin lambası, hareket sensörü ve besleme gerilimi 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



## Özellikleri

Model numarası	SZ 4155.510
Ürün açıklaması	Yüksek ışık gücüne sahip 18 W kompakt floresan lamba.
Fayda	Kolay ve hızlı montaj
Malzeme	Plastik
Teslimat kapsamı	Üniversal lamba Entegre hareket detektörü Lamba Işık kaynağı kapağı Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç	18 W
Ballast	Geniş aralıklı elektronik balast
Bağlantı seçenekleri	Konektör üzerinden besleme Kesintisiz tesisat kabloları (lamba sırası kurulumu)
Integrated motion sensor	Evet
Lamba	Kompakt floresan lamba, baza 2G11
Koruma sınıfı	I (koruyucu iletken)
Şalter (tipi)	Entegre, Açık/Kapalı/Hareket detektörü işletimi
Light cover	Evet

## Özellikleri

Lamba montaj türü	Vidalama
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz	2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi	250 V AC
Montaj seçenekleri	Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt AE, CM, TP: üniversal dirseklili AE: iç donatım için raylı
Ölçüler	Genişlik: 345 mm Yükseklik: 95 mm Derinlik: 55 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...45 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,696 kg
Brüt ağırlık	0,877 kg
Gümrük tarifesi numarası	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Ürün açıklaması	SZ Armatür, hareket sensörlü,18W, 110-240V 50/60Hz, UL

## Onaylar

Onaylar	CSA UL VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK