

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4180.000

Sürgülü somun

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4180.000 - Sürgülü somun

Montaj rayının ve çerçevesinin tutucu brakete tespitleyici sabitleme parçasına ve kombine sabitleme parçasına monte edilmesi için.



Özellikleri

Model numarası	PS 4180.000
Montaj seçenekleri	Montaj rayları 23 x 23 mm Montaj rayı 23 x 73 mm Montaj flanşı olmayan delikli bölüm 45 x 88 mm Montaj flanşlı delikli bölüm 23 x 73 mm
Bilgi	Montaj raylarını açılı montaj aparatı kullanmadan monte etmek için, M6 dişli kaydırmalı somunlar önerilir
Ölçüler	Dişler: M8
Dişler	M8
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	0,2 kg
Brüt ağırlık	0,34 kg
Gümrük tarifesi numarası	79070000
ETIM 9	EC000096
ETIM 8	EC000096
ECLASS 8.0	23110804
Ürün açıklaması	PS U somun, M8 dişli için, 20'li pk