

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Destek kirişı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | TS 4309.000 |
| Ürün açıklaması | Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için. |
| Teknik özellikler | Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Çinko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Uzunluk | 390 mm |
| Kapı genişliği için uygun | 500 mm |
| VX montaj seçenekleri | In door width 500 mm |
| VX SE montaj seçenekleri | In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| AX montaj seçenekleri | 500 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, kilitli kapıda In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri | Pano genişliği 400 mm Pano yüksekliği/genişliği 500 mm |

Özellikleri

| | |
|---|--|
| AX plastik için montaj seçenekleri | In door width 500 mm |
| 3 parçalı AX için montaj seçenekleri | Pano derinliği 573 mm |
| TS montaj seçenekleri | In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level |
| TP montaj seçenekleri | In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik | 500 mm baza derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX TS VX SE TP AX AX plastik Duvara monte pano AX, 3 parçalı Genişlik/derinlik: 400 mm |
| Şunlar için uygun | Baza sistemi VX, paslanmaz çelik |
| Paketteki adet | 20 adet |
| Net ağırlık | 3,78 kg |
| Brüt ağırlık | 4,1 kg |
| PCF/VE (beşikten kapiya) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Ürün açıklaması | TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP, AX için, iç montaj seviyesi için: G/ D: 400 mm için, kapı genişliği 500 mm için, U: 390 mm |

Onaylar

Açıklamalar

PCF-declaration