

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000 Destek kirişı

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 4695.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	440 mm
VX montaj seçenekleri	In enclosure depth 500 mm
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX montaj seçenekleri	In door width 500 mm, with cam lock 500 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, menteşeli kapıda
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	500 mm kapı genişliğinde, menteşeli kapıda, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
TS montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
AE montaj seçenekleri	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

Özellikleri

TP montaj seçenekleri	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE TP AX AE Genişlik/derinlik: 500 mm
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	4,4 kg
Brüt ağırlık	4,603 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/D: 500 mm, U: 440 mm için

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------