

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000 Destek kirişı

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 4697.000
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	740 mm
VX montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 800 mm
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 800 mm
AX montaj seçenekleri	In door width 800 mm, with cam lock
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Kapı genişliği 800 mm, kanatlı, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
PC montaj seçenekleri	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
TS montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
AE montaj seçenekleri	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

Özellikleri

VX baza montaj seçenekleri	800 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri.
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE PC AX AE Genişlik/derinlik: 800 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	7,7 kg
Brüt ağırlık	7,817 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	34,91 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/G, D: 800 mm, U: 740 mm için

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------