


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4945.000**

**C profil rayları 30/15**

Durum: 14.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4945.000 - C profil rayları 30/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca

İlave bağlantı elemanları kullanılarak yatay pano profiline doğrudan veya dikey pano profiline sabitlenebilir.



## Özellikleri

Model numarası	SZ 4945.000
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Uzunluk	755 mm
Montaj seçenekleri	VX pano profilinde iç montaj seviyesinde Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden Yatay VX SE kabin profilinde enine, üstte ve altta Yatay VX SE kabin profilinde altta (montaj plakasız) ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinde Yatay TS pano profilinde 3 parçalı AX'in genişliği veya derinliği doğrultusunda. Montaj durumuna bağlı olarak, baranın gerekli ölçüye göre kısaltılması gerekebilir.
VX baza montaj seçenekleri	Baza kapatma plakasında 800 mm baza genişliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
AX baza montaj seçenekleri	Baza genişliği 800 mm, altıgen soket sac vidalarıyla birlikte

## Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS Duvara monte pano AX, 3 parçalı Genişlik/derinlik: 800 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi AX Baza sistemi VX
Paketteki adet	6 adet
Net ağırlık	3 kg
Brüt ağırlık	3,21 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Ürün açıklaması	PS C Rayı, 30/15, G/D: 800mm, 6'lı pk

## Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------