

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5123.500

Kompakt sistem panoları CM

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5123.500 - Kompakt sistem panoları CM

Çelik sacdan kapiya sahip, taban saclarını takmak için açık tabanı bulunan montaj plakalı pano. Koruma sınıfı IP 55. Rittal kompakt panolarının pano avantajlarından ve TS 8 sıralı pano sisteminin genişletme çeşitliliğinden oluşan birleşim. Montaj çubukları, kablo hortum tutucuları ve kapakların hızlı sabitlenmesi için kapakta montaj delik şeritleri.



Özellikleri

Model numarası	CM 5123.500
Malzeme	Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapılı pano 3 noktalı kilit sistemi double bit Montaj plakası Taban, özel kablo girişi için açık
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55, ilgili kablo giriş plakaları veya alt kapatma sacı seçildiğinde
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 400 mm

Özellikleri

Montaj plakası (G x Y)	1.140 mm x 1.155 mm
Kapı adeti	2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	94,05 kg
Brüt ağırlık	101 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	CM Kompak pano, GYD:1200x1200x400mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK