

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246

Yan panel, dikey bölünmüş

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.246 - Yan panel, dikey bölünmüş VX IT için

Yan paneller, dikey bölünmüş, VX IT için



Özellikleri

Model numarası	VX 5301.246
Fayda	Kolay taşıma Geçmeli bağlantı elemanları ile kolay kilitleme Tüm montaj bileşenlerine optimal erişim Açma. Sadece kapılardan serbest erişim gerektiren ancak erişim güvenliğini önemli ölçüde artıran dahili kilitleme elemanları ile mümkündür. İstenen yan parçalar, alet kullanmadan her zaman komple sökülebilir
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	2 yan parça Montaj rayı 6 menteşe 4 hızlı kilit Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 800 mm

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	22,5 kg
Brüt ağırlık	24,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	87,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Ürün açıklaması	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20