

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.247

Yan panel, dikey bölünmüş

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.247 - Yan panel, dikey bölünmüş VX IT için

Yan paneller, dikey bölünmüş, VX IT için



Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | VX 5301.247 |
| Fayda | Kolay taşıma Geçmeli bağlantı elemanları ile kolay kilitleme Tüm montaj bileşenlerine optimal erişim Açma. Sadece kapılardan serbest erişim gerektiren ancak erişim güvenliğini önemli ölçüde artıran dahili kilitleme elemanları ile mümkündür. İstenen yan parçalar, alet kullanmadan her zaman komple sökülebilir |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Toz boyalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | 2 yan parça Montaj rayı 6 menteşe 4 hızlı kilit Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj talimatı | Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20 |
| Ana malzeme | Çelik sac |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|----------|
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
