

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.250

Yan paneller, yatay bölünmüş

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.250 - Yan paneller, yatay bölünmüş VX IT için

Yan paneller, yatay bölünmüş, VX IT için

Özellikleri

Model numarası	VX 5301.250
Ürün açıklaması	IT pano sistemlerinin tekli kurulum veya sıralamada kapatılması için.
Fayda	Kolay taşıma Yan panel aletsiz takılıp çıkartılabilir Güvenlik kilidi 3524 E üzerinden kilitleme Entegre iç kilit
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Üst parça Alt bölüm 6 montaj dirseği 2 kilit parçası Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 1.000 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	18,1 kg
Brüt ağırlık	18,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	70,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Ürün açıklaması	Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm.