

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.254

Yan paneller, yatay bölünmüş

Durum: 06.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.254 - Yan paneller, yatay bölünmüş VX IT için

Yan paneller, yatay bölünmüş, VX IT için

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | VX 5301.254 |
| Ürün açıklaması | IT pano sistemlerinin tekli kurulum veya sıralamada kapatılması için. |
| Fayda | Kolay taşıma Yan panel aletsiz takılıp çıkartılabilir Güvenlik kilidi 3524 E üzerinden kilitleme Entegre iç kilit |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Toz boyalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Üst parça Alt bölüm 6 montaj dirseği 2 kilit parçası Montaj malzemeleri dahil |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 1.200 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 21,7 kg |
| Brüt ağırlık | 22,45 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 85,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Ürün açıklaması | Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm. |