

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.270

## Şot paneli, tek parçalı, sürülebilir

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.270 - Şot paneli, tek parçalı, sürülebilir VX IT için

VX IT için taban sacı. Raf için



## Özellikleri

Model numarası	VX 5301.270
Ürün açıklaması	Pano montajı için, sıralı iki panonun arasında asılı. Kablo demetleri, boru hatları vb. geçişi için sol ve sağ köşe alanında Ø 40 mm çapında birer delik içerir. Bu delikler birlikte verilen kapaklarla kapatılabilir.
Fayda	Basitçe takılabilir
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	İzolasyon duvarı 2 kapama kapağı
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 1.000 mm
Montaj talimatı	Şot panelinin içeri sürülmesi için 3 mm sıralama boşluğu gerekir
Bilgi	Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm kullanın Bir sıralama yalıtımı ile birlikte kullanılamaz Var olan tüm contalar kurulumdan önce çıkarılmalıdır
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20 (kapaklar monteliyken)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	27 kg
Brüt ağırlık	27,5 kg

## Özellikleri

PCF/VE (beşikten kapıya)	104,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated