

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.281

Şot paneli, tek parçalı, sürülebilir

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.281 - Şot paneli, tek parçalı, sürülebilir VX IT için

VX IT için taban sacı. Raf için



Özellikleri

Model numarası	VX 5301.281
Ürün açıklaması	Pano montajı için, sıralı iki panonun arasında asılı. Kablo demetleri, boru hatları vb. geçişi için sol ve sağ köşe alanında Ø 40 mm çapında birer delik içerir. Bu delikler birlikte verilen kapaklarla kapatılabilir.
Fayda	Basitçe takılabilir
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	İzolasyon duvarı 2 kapama kapağı
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 1.200 mm
Montaj talimatı	Şot panelinin içeri sürülmesi için 3 mm sıralama boşluğu gerekir
Bilgi	Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm kullanın Bir sıralama yalıtımı ile birlikte kullanılamaz Var olan tüm contalar kurulumdan önce çıkarılmalıdır
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20 (kapaklar monteliyken)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	31 kg
Brüt ağırlık	32 kg

Özellikleri

PCF/VE (beşikten kapıya)	121,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, zinc-plated