

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5301.301

Şot paneli, tek parçalı, sürülebilir

Durum: 03.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5301.301 - Şot paneli, tek parçalı, sürülebilir VX IT için

VX IT için taban sacı. Raf için



Özellikleri

Model No.	VX IT 5301.301
Ürün açıklaması	Pano montajı için, sıralı iki panonun arasında asılı. Kablo demetleri, boru hatları vb. geçişi için sol ve sağ köşe alanında Ø 40 mm çapında birer delik içerir. Bu delikler birlikte verilen kapaklarla kapatılabilir.
Fayda	Basitçe takılabilir
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	İzolasyon duvarı 2 kapama kapağı
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT
Montaj talimatı	Şot panelinin içeri sürülmesi için 3 mm sıralama boşluğu gerekir
Bilgi	Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm kullanın Bir sıralama yalıtımı ile birlikte kullanılamaz Var olan tüm contalar kurulumdan önce çıkarılmalıdır
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20 (kapaklar monteliyken)
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifi numarası	94039910
EAN	4028177954922

Özellikleri

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234