

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.303

Şot paneli, dikey bölünmüş, vidalanabilir

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.303 - Şot paneli, dikey bölünmüş, vidalanabilir VX IT için

Bölücü panel - VX IT için. Sıralı panoların sonradan montajı/demontajı için.



Özellikleri

| | |
|-------------------|---|
| Model numarası | VX 5301.303 |
| Ürün açıklaması | Sıralı panoların sonradan montajı/demontajı için. Entegre sızdırmazlık profili, iklimlendirmede veya yangın söndürme gazlı uygulamalarda panonun sızdırmazlığını destekler. Montaj, panoyu sıralamadan önce dışarıdan veya pano sıralandıktan sonra içeriden yapılabilir. Bölme çerçeve iskeletinin içine oturduğundan herhangi bir zamanda sonradan takılabilir. Panolar arasında belirli boşluklara gerek yoktur. |
| Malzeme | Çelik sac, çinko kaplamalı |
| Teslimat kapsamı | 2 bölme plakası 4 kapama kapağı Montaj rayı Conta Montaj malzemeleri dahil |
| Şunlar için uygun | Yükseklik: = 2.200 mm Derinlik: = 1.200 mm |
| Montaj talimatı | Montaj / sökme sadece iç montajı olmayan panolar için mümkündür |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 32,34 kg |
| Brüt ağırlık | 32,74 kg |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 124,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Ürün açıklaması | Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm. |