


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310

Pano birleřtirme aparatı, dıř, 3 mm

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.310 - Pano birleřtirme aparatı, dıř, 3 mm VX IT için

Birbirinden bir bölme ile ayrılması gereken VX IT çerçevelerini bölmek için veya önceden monte edilmiş bir panoyu aynı tasarıma sahip bir modelle deęiřtirirken veya entegre bir çerçeveyi bir Rittal LCP soęutma çözümüyle deęiřtirmek için.



Özellikleri

Model numarası	VX 5301.310
Fayda	Rafların veya LCP cihazların sonradan deęiřtirilmesi Sonradan dönüřtürmeleri yapabilmek için 3 mm'lik gerekli açıklığı sağlar
Uygulamalar	Rack kabinlerin veya LCP cihazların sonradan deęiřtirilmesi için İzolasyon panellerinin sonradan montajı/demontajı için, tek parçalı, sürülebilir
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	4 adet pano birleřtirme aparatı, dıř, 3 mm Modül contası, 8 m Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Bir pano sırası içerisinde her bir panonun dıř boyutu 2 mm arttırılır IEC 60 529 uyarınca IP maksimum koruma sınıfı IP 20'dir
řunlar için uygun	Pano tipi: VX IT
Paketteki adet	4 adet
Net aęırlık	0,78 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,86 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Ürün açıklaması	Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm, VX, VX IT için. Rack veya LCP cihazlarının sonradan değiştirilmesi, izolasyon panellerinin sonradan montajı/sökülmesi için, tek parçalı, içeri sürülebilir