


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.332

Kablo giriş plakası modülü, tek parçalı, fırça şeritli

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.332 - Kablo giriş plakası modülü, tek parçalı, fırça şeritli VX IT için

Altan hedefe yönelik kablo girişi için.

Özellikleri

Model numarası	VX 5301.332
Dizayn	tek parçalı, fırça şeritli
Ürün açıklaması	Altan hedefe yönelik kablo girişi için.
Malzeme	Modül plakası: Çelik sac Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Yüzey	Modül plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı	VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriş plakası modülünün kombinasyonu gereklidir Kablo giriş plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diğer kablo giriş plakası modülleriyle birleştirilebilir
Bilgi	Fırça şeritli kablo giriş plakası modülleri IEC 60 529 uyarınca koruma türü için uygun değildir
Ölçüler	Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,14 kg
Brüt ağırlık	1,34 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620

Özellikleri

ECLASS 8.0

27189261

Ürün açıklaması

VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel