


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

Kablo giriş plakası modülü, çok parçalı, fırça şeritli, yüksek sızdırmazlık

Durum: 22.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - Kablo giriş plakası modülü, çok parçalı, fırça şeritli, yüksek sızdırmazlık VX IT için

Alttan hedefe yönelik kablo girişi için.



Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Model numarası | VX 5301.335 |
| Dizayn | iki parçalı, fırça şeritli |
| Ürün açıklaması | Alttan hedefe yönelik kablo girişi için. Değişken kademeli fırçalara sahip özel fırça şeritleri, kablo doğru takıldığında çevreye karşı daha iyi bir sızdırmazlık sağlar ve böylece iklimlendirmeyi destekler. İki parçalı tasarım sayesinde taban modülü döşenmiş olan hatlara da eklenebilir. |
| Malzeme | Modül plakası: Çelik sac Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz iki parçalı, fırça şeritli |
| Yüzey | Modül plakası: Çinko kaplamalı |
| Teslimat kapsamı | 2 modül sac yarısı fırça şeridi dahil, yüksek sızdırmaz Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj talimatı | VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriş plakası modülünün kombinasyonu gereklidir Kablo giriş plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diğer kablo giriş plakası modülleriyle birleştirilebilir |
| Bilgi | Fırça şeritli kablo giriş plakası modülleri IEC 60 529 uyarınca koruma türü için uygun değildir |
| Ölçüler | Derinlik: 237,5 mm |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT Genişlik: = 800 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 2 kg |
| Brüt ağırlık | 2,14 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 8,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Ürün açıklaması | VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel |